

Кабель 300/500V  
в наличии на складе  
в Санкт-Петербурге!

**HELUKABEL®**

# Кабель 300/500В и 600/1000В



Фото: Ralph@Larman.com

## Качество в сценической технике

Новый уровень качества в сценической технике. Чтобы огни вашего шоу загорались вовремя, мы предлагаем два типа кабелей. Экстрагибкие кабели U0/U 300/500 В и U0/U 600/1000В применяются для средних механических нагрузок в профессиональной свето- и сценической технике в электрических цепях до 500 В и до 1000 В соответственно. Гибкость достигается благодаря применению тонкопроволочных (0,15 мм) жил, хладостойкой оболочки и изоляции из PVC. Есть возможность поставки кабелей в собранном виде.

Арт.	U <sub>0</sub> /U	Число жил x сечение	Внешн-Ø прибл. мм	Строение жилы мм
400150	600/1000	18G2,5	22,6	140x0,15
400149	600/1000	14G2,5	20,0	140x0,15
400148	600/1000	18G1,5	20,2	84x0,15
400147	600/1000	14G1,5	17,7	84x0,15
400146	300/500	18G2,5	19,0	140x0,15
400145	300/500	14G2,5	16,6	140x0,15
400144	300/500	18G1,5	15,2	84x,015
400143	300/500	14G1,5	13,4	84x0,15

С правом внесения технических изменений



## Технические данные

- **Диапазон температур**  
неподвижно: -40°C до +80°C  
подвижно -20°C до +80°C
- **Минимальный радиус изгиба**  
неподвижно: 5x внешн-Ø  
подвижно: 8x внешн-Ø

## Строение

- Строение жилы: Cu, тонкопроволочная
- Изоляция жил: PVC хладостойкий
- Цвет жил: черный + желт/зелен
- Оболочка: PVC хладостойкий

[www.helukabel.ru](http://www.helukabel.ru)