

В наличии на складе
в Санкт-Петербурге!

HELUKABEL®

HELUSOUND® DMX+POWER 1x2x0,25 + 3G1,5




Фото: Raiph@Larmann.com

Наш кабель – залог успеха Вашего шоу!

Основа захватывающего светового шоу - это кабели для световой техники, обеспечивающие передачу сигналов управления и энергии, например, к прожекторам. HELUSOUND DMX+POWER комбинированный кабель объединяет в себе функцию управления световым устройством и обеспечения питания. DMX-провода с луженой медной оплеткой полностью соответствует требованиям для применения в световых установках и микшерных пультах (волновое сопротивление 110 Ом). Мягкая PVC-оболочка позволяет осуществлять внутреннюю и внешнюю прокладку. DMX-провод также подходит для передачи аудиосигналов и может быть использован, например, как микрофонный кабель для активных аудиосистем.



Технические данные

- **Диапазон температур**
неподвижно: -30°C до +70°C
подвижно: -20°C до +70°C
- **Минимальный радиус изгиба**
неподвижно: 5x внешн-Ø
подвижно: 10x внешн-Ø

Строение

- Обертка: флис
- Оболочка PVC, черный RAL 9005
- Внешний диаметр прикл. 13,2 мм

DMX элемент

- Си прикл. 14x0,15 мм
- Изоляция: Foam-Skin-PE
- Цвета жил: красн., белый
- 2 жилы в обертке из текстиля
- Скрутка (флис)
- Оплетка Си луженая
- опт. покрытие около 85 %
- 7x0,203 мм Си луженая
- внутр. изоляция: PVC, черный RAL 9005
- Внутр. диаметр Ø: прикл. 4,0 мм
- Волновое сопротивление: 110 Ом

Кабель питания

- Си-жила прим. 48x0,20 мм
- Изоляция: PVC
- Цвета жил: голуб., коричн, желт/зел
- 3 жилы скручены, с применением талька
- Изоляция PVC, черный RAL 9005
- Внутр. диаметр: прикл. 6,7 мм

Конструкция:
1x2x0,25 + 3G1,5
Артикул. 400151

С правом внесения технических изменений

Телефон:
(812) 449-10-60

Чем еще мы можем быть Вам полезны?

Каталог «Кабели & провода»
Каталог «Аксессуары»
Каталог «Кабели для передачи данных»
Каталог «Медиатехника»
Брошюра «Робототехника»
Звонок
Выезд специалиста

Контакт

Фирма

Фамилия

Улица

Индекс, город

Страна

Тел.

ООО «ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА»

Санкт-Петербург • ул. Ключевая, д. 30, лит. А, оф. 413 • тел. (812) 449-10-60 • info@helukabel.ru